


Y 스플리터

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
어플리케이션	로직 OR 기능
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [M]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
보호 클래스	II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 [A]	4
최대 전류 부하 합계 [A]	4
전체 전류 등급 (UL) [A]	3

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
주변온도에 대한 참고사항	cULus: ...65 °C
저장온도 [°C]	-25...55
보관 습도 [%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건	1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게 [g]	36,9
재질	하우징: PA 주황색; 실링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질	황동, 니켈도금함

Y 스플리터

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


비고

포장당

1 갯수


전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M12; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부

