




여러 프로세스 값의 AI 기반 상태 모니터링을 위한 온프레미스 SmartLimitWatcher 라이선스

moneo DataScience Starter LIC

moneo|DataScience Toolbox



어플리케이션	
어플리케이션	단순하고 복잡한 산업 설비, 기계, 구성요소 및 제조 프로세스의 AI 기반 동적 상태 모니터링을 위한 moneo 확장 라이선스
구성	동적 경고 및 알람 임계값이 자동으로 세팅되며 사용자 지정이 가능합니다. 상태 표시기를 활성화하여 알 수 없는 기계 상태를 파악할 수 있습니다. 중요하지 않은 알림과 실제 상태변화를 구분하는 필터 방법 제공
호환성	moneo에서 사용 가능한 모든 데이터와 호환가능
데이터 관리	누락된 값의 자동 대체 사용자 지정 변환 규칙을 설정할 수 있는 옵션
모니터링	모니터링할 시간 간격의 시간 해상도를 세팅할 수 있습니다. 동적 예상 범위 계산을 통해 타겟 변수의 영구적인 모니터링 동적 임계값에 도달하면 자동으로 티켓이 생성됩니다.
사용자 인터페이스	동적 경고 및 알람 임계값을 코드없이 간단하게 설정하기 위한 5 단계 Wizard 센서 값과 동적 경고 및 알람 임계값의 실시간 디스플레이



여러 프로세스 값의 AI 기반 상태 모니터링을 위한 온프레미스 SmartLimitWatcher 라이선스

moneo DataScience Starter LIC

소프트웨어 / 프로그래밍	
언어	독문; 영어; 프랑스어; 이탈리아어; 스페인어; 포르투갈어; 중국어; 일본어; 한국어; 광택
데이터 캐리어	다운로드
라이선스 타입	싱글 라이선스
라이선스 클래스	온프레미스 정식 버전
시스템 전제조건들	
최소 CPU 주기	2,3 GHz
CPU 코어의 최소 수량	4
최소 RAM	8
최소 그래픽 해상도	1920 x 1080
필수 장치 인터페이스	USB; LAN Adapter - RJ45
네트워크 카드	Ethernet 1 Gbit
네트워크 프로토콜	Ethernet TCP/IP
작동 시스템	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
웹 브라우저	Google Chrome; Mozilla Firefox; (지원되는 버전: 현재 릴리스 노트를 참조하십시오.)
추가로 요구되는 소프트웨어	moneo software download: QM9102 또는 QM9112