


솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | M4 x 0,7 $\frac{1}{2}$ 0 6 mm |
| 2 | M3 x 0,5 $\frac{1}{2}$ 0 6 mm |



제품 특성	
해상도	1...10000; (파라미터화 가능; 공장설정: 1024) 해상도
통신 인터페이스	IO-Link
축 디자인	솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm]	10
어플리케이션	
동작원리	인크리멘탈
검출 시스템	자석
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	4,75...30 DC
전류소모 [mA]	< 150
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
Power-on 지연시간 [s]	0,5
전기적 최대 회전 [U/min]	12000
출력	
전기적 디자인	HTL/TTL
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	50
스위치 주파수 [kHz]	1000
공장설정	출력 기능: HTL (50 mA)
쇼트방지	yes
A 와 B사이의 단계차이 [°]	90



솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

측정 범위 / 설정 범위		
해상도	1...10000; (파라미터화 가능; 공장설정: 1024) 해상도	
정확성 / 편차		
정확성	[°]	0,1
소프트웨어 / 프로그래밍		
파라미터 셋팅 옵션	해상도; 회전방향; HTL; TTL	
인터페이스		
통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SIO 모드	yes	
최소 프로세스 주기시간	[ms]	2,3
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...80
주변온도에 대한 참고사항	유연하게 놓여진 케이블 용: -25 °C	
저장온도	[°C]	-40...80
최대 상대 공기습도	[%]	95; (응결 허용치가 허용되지 않음)
보호등급	IP 65; IP 66; (하우징에: IP 67; 샤프트에 : IP 64)	
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성		100 g
진동 내구성		20 g
MTTF	[년 (해)]	292
기계적 데이터		
무게	[g]	441
크기	[mm]	Ø 58 / L = 79,5
재질	플랜지: 알루미늄; 하우징: 스텐레스 (1.4521 / 444); 케이블 플러그: PA	
최대 회전, 기계적	[U/min]	12000
최대 시작 토크	[Nm]	1
기준 온도 토크	[°C]	20
축 디자인	솔리드 (Solid) 축	
축 직경	[mm]	10
축 재질	스텐레스	
최대 축방향 하중 (축의 끝에)	[N]	40
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에)	[N]	60
고정 플랜지	플랜지 클램프	
전기적 연결		
케이블: 2 m, Ø 4,9 mm; 방사방향, 또한 축 방향에 사용됨; 5 x 0,14 mm²		
IO-Link		
갈색	L+	
흰색	사용되지 않음	
청색	L-	
회색	사용되지 않음	
흑색	IO-Link	
screen	하우징	



솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더


INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

엔코더

갈색	UB
흰색	A
청색	GND
회색	B
흑색	Z/0-Pulse (90 deg)
screen	하우징

다이아그램 및 그래프

전기충격 도표



회전 방향 (샤프트에서 바라봄)