




ACS CE PA cUL US LISTED IO-Link KTW/W270 Reg31

제품 특성				
측정범위	1...240 l/min	0,06...14,4 m³/h	16...3804 gph	0,26...63,4 gpm
프로세스 커넥션	1" NPT DN25 외부 스레드			
어플리케이션				
특수성(시스템)	금으로 도금한 접촉점			
매체	초 순수 (ultra-pure water); 물; 물을 기본으로 하는 매체			
매개체에 대한 주의사항	물을 기본으로 하는 매체: 첨가제가 10 % 이상인 매체의 경우, 반복성 값만 사용가능 합니다.			
매체 온도	-20...100 °C		-4...212 °F	
최소 버스트 압력	150 bar		15 MPa	
정격압력	100 bar		10 MPa	
진공 내구성 [mbar]	-1000			
MAWP (CRN에 따른 어플리 케이션용) [bar]	100			
전기적 데이터				
동작 전압 [V]	18...32 DC; (SELV/PELV에 대하여)			
전류소모 [mA]	< 75			
보호 클래스	III			
양극성 전환 방지	yes			
Power-on 지연시간 [s]	5			
측정원칙	초음파			



입력	
입력	카운터 리셋
출력	
출력의 전체 수	2
출력 시그널	스위칭 시그널; 펄스 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link; 주파수 신호; 진단 시그널; 토달라이저 스위칭 시그널
전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	0...10000
아날로그 전류 출력 [mA]	4...20
최대 부하 [Ω]	500
임펄스 출력	유량계-계량기(meter)
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes
측정 범위 / 설정 범위	
측정범위	1...240 l/min 0,06...14,4 m³/h 16...3804 gph 0,26...63,4 gpm
표시영역	-288...288 l/min -17,28...17,28 m³/h -4565...4565 gph -76,08...76,08 gpm
해상도	0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,02 gpm
세트 포인트 SP	2,3...240 l/min 0,139...14,4 m³/h 37...3804 gph 0,61...63,4 gpm
리셋 포인트 rP	1,1...238,8 l/min 0,064...14,325 m³/h 17...3784 gph 0,28...63,07 gpm
아날로그 시작 포인트 ASP	-240...192 l/min -14,4...11,522 m³/h -3804...3044 gph -63,4...50,73 gpm
아날로그 최종 포인트 AEP	-191,9...240 l/min -11,511...14,4 m³/h -3041...3804 gph -50,68...63,4 gpm
저유량 차단 LFC	1...12 l/min 0,06...0,72 m³/h 16...190 gph 0,26...3,17 gpm
최종 포인트 주파수, FEP	48,1...240 l/min 2,889...14,4 m³/h 763...3804 gph 12,72...63,4 gpm
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz]	1...10000
용적유량 모니터링	
임펄스 길이 [s]	0,002...2
전기충격(임펄스) 값	0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal
온도 모니터링	
측정범위	-20...100 °C -4...212 °F
표시영역	-44...124 °C -47,2...255,2 °F
해상도	0,1 °C 0,1 °F
세트 포인트 SP	-19,6...100 °C -3,2...212 °F
리셋 포인트 rP	-20...99,6 °C -4...211,2 °F
아날로그 시작포인트	-20...76 °C -4...168,8 °F
아날로그 끝포인트	4...100 °C 39,2...212 °F
주파수 시작 포인트, FSP	-20...76 °C 4...168,8 °F
최종 포인트 주파수, FEP	4...100 °C 4...168,8 °F
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz]	1...10000



초음파 유량계 센서

SUN11XFBFRKG/US

정확성 / 편차		
유량 모니터링		
정확성 (측정영역 내에서)		$\pm (1,0 \% \text{ MW} + 0,5 \% \text{ MEW})$
반복성		$\pm 0,2 \% \text{ MEW}$
온도 모니터링		
정확성	[K]	$\pm 2,5 (Q > 5 \% \text{ MEW})$
온도계수	[간격의 % / 10K]	0,2
반응시간		
유량 모니터링		
반응시간	[s]	$< 0,25; (dAP = 0, T09)$
댐핑 프로세스 값 dAP	[s]	0...5
온도 모니터링		
응답 동력 T05 / T09	[s]	5,7 / 86
소프트웨어 / 프로그래밍		
진단 기능		유량 감지 방향; 시그널 품질
인터페이스		
통신 인터페이스		IO-Link
전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.1.3
SDCI 표준		IEC 61131-9: 2013-07
프로파일		Identification and Diagnosis (0x4000)
필수 마스터 포트 타입		A
프로세스 데이터 아날로그		3
프로세스 데이터 바이너리		2
최소 프로세스 주기시간	[ms]	9,6
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)	동작원리	bit 길이
	토탈라이저	32
	유량 모니터링	32
	온도 모니터링	32
	상태	4
	출력 1	1
	출력 2	1
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	1463
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
저장온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	DIN 61326-1:2021	
CPA 인증서	모델 번호	002US
	정확도 등급	1,5
쇼크 내구성	DIN IEC 68-2-27	20 g (11ms)
진동 내구성	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000Hz)



초음파 유량계 센서

SUN11XFBFRKG/US

MTTF	[년 (해)]	160
UL 인증서	UL 인증서 번호	I034
	파일 번호 UL	E174189
압력 장비 지침	그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체	

기계적 데이터		
무게	[g]	631,5
마운팅 타입	인렛 (inlet) 파이프 길이 5xDN; 아웃렛 (outlet) 파이프 길이 1xDN	
재질	하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 디스플레이: PFA; 씬 링 디스플레이: 플루오르 탄성고무 (FKM); 커넥터: POKAN	
재질 (침수부품)	파이프 섹션: 스텐레스 (1.4404 / 316L)	
프로세스 커넥션	1" NPT DN25 외부 스레드	
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz	49,21 µin	

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		컬러 디스플레이 1,44", 128 x 128 화소(화면 구성단위)
	스위치 기능	2 x LED, 황색
	진단	1 x LED, 세가지 색상

액세서리	
구성 부품	패키지 삽입


비고	
비고	MW = 측정값
	MEW = 측정영역의 최종값
	펄스 및 토털라이저 신호는 두 출력 중 하나에만 사용할 수 있습니다.
	정확도 표시는 전체 어플리케이션 영역에 적용됩니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



OUT1/IO-Link: 스위치 출력 용적유량 모니터링
 스위치 출력 온도 모니터링
 임펄스 출력 수량 미터
 주파수 출력 용적유량 모니터링
 주파수 출력 온도 모니터링
 시그널 출력 미리 예정된 수량

OUT2/InD: 스위치 출력 용적유량 모니터링
 스위치 출력 온도 모니터링
 임펄스 출력 수량 미터
 아날로그 출력 유량
 아날로그 출력 온도
 시그널 출력 미리 예정된 수량
 입력 카운터 리셋


DIN EN 60947-5-2

가 준수된 색상

코어 색상 BK= 흑색
 BN= 갈색
 BU= 청색
 WH= 흰색

다이아그램 및 그래프

압력손실에 대한 주의사항




SU8621

초음파 유량계 센서

SUN11XFBFRKG/US



주변 온도 감소



- 1 주변온도
- 2 매체 온도