


유도형 근접센서

IHK3030-BPKG/K1/US-104



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	30
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 60

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역; 교정요소 = 1; 전자기 필드 면역성
어플리케이션	산업, 이동식, 냉각 및 유통 어플리케이션에 적합함; 산업 어플리케이션 / 공장 자동화
전자기 필드 면역성	yes
최대 전자기 필드 면역성 [mT]	300

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	2000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	30
실제 감지범위 Sr [mm]	30 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...24,3



유도형 근접센서

IHK3030-BPKG/K1/US-104

증가된 감지 영역		yes	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 1 / 황동: 1 / 알루미늄: 1 / 구리: 1	
히스테리시스 [Sr 의 %]		3...15	
접합점 드리프트 [Sr 의 %]		-10...10	
교정요소 = 1		yes	
작동 조건			
주변온도 [°C]		-40...85	
보호등급		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V	
	EN 55011	B 등급	
진동 내구성	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 주파수당 50 스윙 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브	
쇼크 내구성	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크	
지속적인 쇼크 내구성	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크	
급격한 온도변화	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 주기	
염분 스프레이 테스트	EN 60068-2-52 Kb	자극정도 5 (4 테스트 주기)	
MTTF [년 (해)]	470		
임베디드 소프트웨어 포함됨	yes		
UL 인증서	Ta	-25...70 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	전압 공급	Limited Voltage/Current	
	UL 인증서 번호	A005	
	파일 번호 UL	E174191	
기계적 데이터			
무게 [g]	91		
하우징	나선형 흡이 파여진 형태		
설치방식	돌출형 마운팅		
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 60		
스레드 지정	M30 x 1,5		
재질	황동 흰색 청동 코팅; 감지면: LCP 흰색; LED 원도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색	
액세서리			
구성 부품	잠금 너트: 2		
비고			
포장당	1 개수		

유도형 근접센서


IHK3030-BPKG/K1/US-104

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



다이아그램 및 그래프

설치

