


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 flexible

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance de la fibra óptica

[mm]

200

OBF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

450

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

2780

OO50

Alcance de la fibra óptica

[mm]

800

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Datos mecánicos

Peso

[g]

49,5

Tipo de cabezal de detección

flexible

Longitud

[mm]

2000

Radio de curvatura mínimo

[mm]

15

Disposición de fibra



Diámetro de la bobina

[mm]

1

Materiales

cuerpo roscado: latón revestido de bronce blanco

Material de la fibra

PMMA

Material del cabezal de la
fibra

inox (1.4404 / 316L)

Material del revestimiento

PE

Accesorios

Componentes incluidos

tuercas hexagonales: 4 x M4

arandelas dentadas: 4

E20750



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.