




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Versión	Convertidor de sección
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Radio de flexión reducido

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OO50
---	-----------------

OB50

Alcance de la fibra óptica [mm]	60
---------------------------------	----

OBF

Alcance de la fibra óptica [mm]	75
---------------------------------	----

OO50

Alcance de la fibra óptica [mm]	200
---------------------------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Peso [g]	50,2
Altura del cabezal de detección [mm]	5
Ancho del cabezal de detección [mm]	20
Longitud del cabezal de detección [mm]	20
Dimensiones del cabezal de detección [mm]	5 x 20 x 20
Longitud [mm]	2000
Radio de curvatura mínimo [mm]	9
Disposición de fibra	II
Diámetro de la bobina [mm]	2 x 16 x 0,25
Material de la fibra	PMMA

E20758



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PE
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.