


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-M4



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Aplicación

Radio de flexión reducido

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

790

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

120

OOF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

400

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

120

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso

[g]

41

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de
detección

M4



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-M4

Longitud del cabezal de detección	[mm]	15
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposición de fibra		●
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M4
	arandelas dentadas: 4
	Tuerca moleteada: 1 x M11

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------