




Cable de conexión USB

R360/Cable/PDM_NG-USB



Campo de aplicación

| | |
|------------|--|
| Sistema | cable apantallado |
| Versión | para equipos de proceso y diálogo PDM360 NG |
| Aplicación | toma USB para instalación en cuadros o consolas de mando |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------|-------|
| Grado de protección | IP 67 |
|---------------------|-------|

Datos mecánicos

| | | |
|------|-----|-------|
| Peso | [g] | 93,55 |
|------|-----|-------|

Accesorios


| | |
|-----------------------|---|
| Componentes incluidos | Tapas protectoras: IP 67, para toma USB |
|-----------------------|---|

Notas

| | |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: B



EC2099




Cable de conexión USB

R360/Cable/PDM_NG-USB

Conexión eléctrica

Cable: 1,5 m, PVC, negro, Ø 5 mm, apantallado; trenzado; 5 x 0,25 mm² / AWG 24

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x USB

