


TS2453



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-200KLKD06 .../US



1 연결 영역, 의견 참조



제품 특성		
측정범위	-100...600 °C	-148...1112 °F
프로세스 커넥션	Ø 6 mm	
설치 길이 EL	[mm]	150; (매체 온도 < 200 °C: 200)
어플리케이션		
측정요소	1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)	
매체	액체 및 가스 매체	
최소 잠기는 깊이	[mm]	15
전기적 데이터		
보호 클래스	III	
측정 범위 / 설정 범위		
프로브 길이 L	[mm]	200
측정범위	-100...600 °C	-148...1112 °F
정확성 / 편차		
정확성	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
반응시간		
응답 동력 T05 / T09	[s]	12 / 34; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
작동 조건		
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
MTTF	[년 (해)]	11415,5
기계적 데이터		
무게	[g]	96,3
크기	[mm]	Ø 6
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti); PFA/PTFE	
재질 (침수부품)	스텐레스 (1.4571/316Ti)	
프로세스 커넥션	Ø 6 mm	
프로브 직경	[mm]	6
설치 길이 EL	[mm]	150; (매체 온도 < 200 °C: 200)
비고		
비고	정확한 값은 흐르는 물에 적용됨	
포장당	1 개수	

TS2453



프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS-200KLKD06 .../US

전기적 연결

케이블: 2 m, PTFE; 250 °C까지 내열성

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

