


DF2210



Fusible electrónico

Fuse/IO-Link/24VDC/10A



- 1 campo de rotulación
- 2 Botón pulsador encendido / apagado / reseteo LED de estado 1
- 3 borne con resorte de empuje Salida 1



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	según SELV/PELV
Tensión nominal DC	[V]	24
Tensión de entrada DC	[V]	18...30
Clase de protección		III
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 24 V DC)	[ms]	10
Corriente de reposo	[mA]	10
Número de canales		1
Corriente nominal	[A]	10
Corriente nominal (elemento de seguridad)	[A]	10
Salidas		
Capacidad de carga total	[mF]	20
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...70
Grado de protección		IP 20; (en la parte frontal)
Grado de contaminación		2
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-3	emisión de perturbaciones
	EN 61000-6-2	inmunidad a perturbaciones
Datos mecánicos		
Peso	[g]	72

DF2210



Fusible electrónico

Fuse/IO-Link/24VDC/10A

Dimensiones	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
-------------	------	------------------


Indicaciones / elementos de mando

Indicador	estado	1 x LED, rojo / verde / naranja
Elementos de mando	1 x	con botones pulsadores

Conexión eléctrica


bornes con resorte de empuje:
leva/regleta de contactos:

Conexión



Diagramas y curvas

Características de la salida



curva característica tiempo-corriente