


DTE914



Equipo compacto RFID

DTRUHFA HLRWETUS04



Campo de aplicación	
Homologación de equipos radioeléctricos para	China
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corriente [mA]	500
Potencia absorbida [W]	8,6
Clase de protección	III
Frecuencia de trabajo [MHz]	920,5...924,5
Estándar RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Potencia de envío EIRP [mW]	200; (máximo: 250 mW)
Salidas	
Corriente máx. de carga por salida [mA]	100; (max.)
Interfaces	
Interfaz de comunicación	Ethernet
Ethernet - TCP/IP	
Protocolo	TCP/IP
Valores por defecto	Dirección IP: 192.168.0.79
	Máscara de subred: 255.255.255.0
	Dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.100
Tipo de utilización	Parametrización; transmisión de datos
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...55
Nota sobre la temperatura ambiente	con placa de montaje y disipador de calor: -20...60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67



Equipo compacto RFID

DTRUHFA HLRWETUS04

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choques continuos
		50 g (11 ms) / choque individual
Resistencia a las vibraciones	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Datos mecánicos

Peso	[g]	691,15
Dimensiones	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiales		Carcasa: aluminio; PBT / PC; Acero inoxidable

Indicaciones / elementos de mando


Indicador	Alimentación de tensión	1 x LED, verde
	Barra de LEDs	4 x LED, amarillo Intensidad de señal ID-TAG
	estado	2 x LED, verde / rojo interfaz de bus de campo
	estado	2 x LED, verde / amarillo Ethernet

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Alimentación de tensión

Conector: 1 x M12; codificación: A



PWR

1	L+
2	entrada/salida digital 2
3	L-
4	entrada/salida digital 1
5	no utilizado

Conexión eléctrica - Ethernet

Conector: 2 x M12; codificación: D



ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-