




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-MPV-M6/3M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OUF	
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	250
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	13
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	13
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	158
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M6	
Longitud	[mm]	3000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		
Material de la fibra	PMMA	
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)	



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-MPV-M6/3M

Material del revestimiento	metal silicona
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M11
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.