




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-E-V-E6R/2m



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	40
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	60
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	420
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	150
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	52
Tipo de cabezal de detección	acodado	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	6

E20715



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-E-V-E6R/2m

Longitud	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	25
Disposición de fibra		⊙
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		PE

Accesorios

Componentes incluidos	E20103
-----------------------	--------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------