




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 flexible

Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	15
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	25
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	220
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	60
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	34,5
Tipo de cabezal de detección		flexible
Longitud	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	16
Disposición de fibra		⦿
Diámetro de la bobina	[mm]	2 x 0,5
Materiales	cuerpo roscado: latón revestido de bronce blanco	
Material de la fibra	PMMA	
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4301 / 304)	
Material del revestimiento	PE	

E20748



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M4
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M11
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.