


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3



Campo de aplicación

Versión	desvío de 90° del haz de luz
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF; OOF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	120
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	400
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	120

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Peso [g]	54,5
Tipo de cabezal de detección	acodado
Diámetro del cabezal de detección [mm]	5
Longitud [mm]	600



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3

Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	E20104
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.