




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-18-A-A-R4

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OGF
OGF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	80
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,074
Tipo de cabezal de detección		acodado
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	4
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales		Adaptador: PPE

E20390



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-18-A-A-R4

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	E20103
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.