


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-50-V-V-X/2,5M



1 cara de detección

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBF; OMF
---	----------

OBF

Alcance de la fibra óptica	[mm]	93
----------------------------	------	----

OMF

Alcance de la fibra óptica	[mm]	93
----------------------------	------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-58...315
----------------------	------	-----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	1161,5
Altura del cabezal de detección	[mm]	12
Ancho del cabezal de detección	[mm]	143
Longitud del cabezal de detección	[mm]	85

E21132



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-50-V-V-X/2,5M

Dimensiones del cabezal de detección [mm]	12 x 143 x 85
Longitud [mm]	2500
Radio de curvatura mínimo [mm]	19
Materiales	accesorio de sujeción: inox (1.4301 / 304)
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	inox (1.4305 / 303)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.