


Display IO-Link

IO-Link DISPLAY 1,44"



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
Aplicación	Pantalla para valores del proceso, textos y mensajes definibles que son asignados desde el controlador

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 47
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Software / programación

Opciones de parametrización	pantalla, forma de visualización (número, texto, código QR)
-----------------------------	---

Interfaces

Interfaz de comunicación	IO-Link
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Perfiles	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Modo SIO	no
Tipo de puerto maestro requerido	A
Datos del proceso binarios	6
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	8,4

E30391



Display IO-Link

IO-Link DISPLAY 1,44"

DeviceIDs compatibles		Modo de funcionamiento	DeviceID
		default	681
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...60	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...80	
Grado de protección		IP 65; IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-4	
Resistencia a choques		DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[años]	5,63	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	174	
Materiales		inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador			pantalla a color 1,44", 128 x 128 píxeles
			2 x LED, amarillo
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Conector: 1 x M12; Contactos: dorado			