



Sensor electrónico de nivel

LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG



- 1 pantalla alfanumérica 4 dígitos
- 2 LEDs de estado
- 3 Botones de programación
- 4 conexión en la carcasa conector plano 6,3 mm DIN 46244



Características del producto	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2
Configuración de fábrica	líquidos refrigerantes a base de agua; agua; fluidos similares al agua
Longitud de varilla L [mm]	472
Campo de aplicación	
Sistema	Contactos dorados
Fluidos	líquidos refrigerantes a base de agua; Aceites; fluidos a base de aceite; agua; fluidos similares al agua
Constante dieléctrica del fluido	> 2
No utilizable para	fluidos extremadamente conductores ; fluidos adherentes; granulados; Material a granel; ácidos; lejías; zonas asépticas y galvanoplastia
Presión del depósito [bar]	0,5; (sin presión en las aplicaciones según la Ley Alemana de Aguas WHG)
Lubrificantes	
Temperatura del fluido [°C]	0...35; (con tubo aislante térmico E43101: 35...60 °C; no para aplicaciones según la Ley Alemana de Aguas WHG)
Aceite	
Temperatura del fluido [°C]	0...70



Sensor electrónico de nivel

LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG

Temperatura del fluido con picos	[°C]	0...90; (< 1 h)
Velocidad máx. del cambio de nivel	[mm/s]	200
Agua		
Temperatura del fluido	[°C]	0...35; (con tubo aislante térmico E43101: 35...60 °C; no para aplicaciones según la Ley Alemana de Aguas WHG)
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 50
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 3
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 2
Salidas		
Número total de salidas		2
Señal de salida		señal de conmutación; IO-Link
Alimentación		PNP/NPN
Número de salidas digitales		2
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de configuración / medición		
Configuración de fábrica		líquidos refrigerantes a base de agua; agua; fluidos similares al agua
Longitud de varilla L	[mm]	472
Zona activa A	[mm]	390
Zona inactiva I1 / I2	[mm]	60 / 22
Rango de configuración		
Punto de conmutación SP	[mm]	35...390
Punto de desconmutación rP	[mm]	30...385
En intervalos de	[mm]	5
Punto de referencia OP	[mm]	139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF
Histéresis OP	[mm]	3
Precisión / diferencias		
Error de medición		± 5
	[% del valor final]	
Repetibilidad		± 2



Sensor electrónico de nivel

LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG

Resolución	[mm]	5	
Software / programación			
Opciones de parametrización	histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; posición SP/rP; ajuste OP; selección del fluido; ajuste offset; retardo de conmutación/desconmutación		
Interfaces			
Interfaz de comunicación	IO-Link		
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)		
Revisión IO-Link	1.1		
Norma SDCI	IEC 61131-9		
Perfiles	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis		
Modo SIO	sí		
Tipo de puerto maestro requerido	A		
Datos del proceso analógicos	3		
Datos del proceso binarios	2		
Tiempo mínimo del ciclo de proceso	[ms]	3,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID	
	default	803	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...60	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...80	
Grado de protección	IP 67		
Homologaciones / pruebas			
Homologaciones	WHG; licencia general de inspección de obras; Protección de desbordamiento		
CEM	DIN EN 61000-6-2		
	DIN EN 61000-6-4		
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	15 g (11 ms)	
Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)	
MTTF	[años]	266	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	399	
Dimensiones	[mm]	Ø 16	
Materiales	inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV		
Materiales en contacto con el fluido	PP		
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador	Unidad de indicación	2 x LED, verde (cm, inch)	
	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo	
	Valores de medición	pantalla alfanumérica, 4 dígitos	
	Parametrización	pantalla alfanumérica, 4 dígitos	
Notas			
Cantidad por pack	1 unid.		

LK1223



Sensor electrónico de nivel


LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión



OUT1: Umbral de la salida IO-Link
OUT-OP: Umbral de la salida protección contra desbordamiento según la WHG
Identificación de colores según DIN EN 60947-5-2
Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco