


O7H204



Sistema de reflexión directa con supresión de plano posterior

O7H-HPKG/0,20M/AS



receptor situado en la lente superior
emisor situado en la lente inferior



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Sistema		Supresión de fondo
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme a UL)
Consumo de corriente	[mA]	20; ((24 V))
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	633
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		conmutación con luz
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	750
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada



Sistema de reflexión directa con supresión de plano posterior

O7H-HPKG/0,20M/AS

Rango de detección		
Alcance	[mm]	3...100; (papel blanco 200 x 200 mm)
Alcance con objeto blanco (90% de remisión)	[mm]	3...100
Alcance con objeto gris (18% de remisión)	[mm]	6...80
Alcance con objeto negro (6% de remisión)	[mm]	7...46
Alcance ajustable		no
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	7
Dimensiones del punto luminoso en referencia a		con el alcance máximo
Supresión de fondo disponible		sí

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 65

Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[años]	1610

Datos mecánicos		
Peso	[g]	14,4
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiales		PA
Material de la lente		PMMA
Orientación de la óptica		óptica lateral

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo

Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Conector: 1 x M8; codificación: A; bloqueo: conexión de rosca con cierre a presión





Sistema de reflexión directa con supresión de plano posterior

O7H-HPKG/0,20M/AS

Conexión

