




Sistema réflex

OAR-FKOA/LS500L



1 interruptores selectores y potenciómetros detrás de la tapa

Características del producto

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema réflex
-----------------------------	----------------

Datos eléctricos

Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC/DC
Potencia absorbida máx.	[VA]	3,5
Clase de protección		II

Salidas

Alimentación	relé
Función de salida	Modo luz / oscuridad; (Programable)
Poder de corte	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frecuencia de conmutación AC	[Hz] 10
Frecuencia de conmutación DC	[Hz] 10
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no



Sistema réflex

OAR-FKOA/LS500L

Rango de detección		
Alcance con respecto a reflector	[m]	10; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	326,586
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	90 x 30 x 70
Materiales		PBT
Material de la lente		PMMA
Orientación de la óptica		óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Función	1 x LED, rojo
Accesorios		
Componentes incluidos	Escuadra de fijación	
	destornillador	
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

Conector: 1 x 7/8"; codificación: A



Conexión

