PI2056

Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: PI2096 o PI1096 o PI7096
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Visualización digital
2 Botón de programación
3 Junta de estanqueidad Aseptoflex
4 Rosca Aseptoflex

EHEDG Certified

Características del producto			
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1		
Rango de medición	-0,13...2,5 bar	-1,8...36,3 psi	-13...250 kPa
Conexión de proceso	conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex		
Campo de aplicación			
Sistema	Contactos dorados		
Aplicación	montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas		
Instalación	Carcasa giratoria en 350°		
Fluidos	Fluidos viscosos o pulverulentos; fluidos líquidos y gaseosos		
Temperatura del fluido [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Presión de rotura mín.	50 bar	725 psi	5000 kPa
Resistencia a la presión	20 bar	290 psi	2000 kPa
Tipo de presión	presión relativa		
Para una perfecta estanqueidad	sí		

PI2056

Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P

Datos eléctricos				
Tensión de alimentación	[V]	20...30 DC		
Consumo de corriente	[mA]	< 60		
Resistencia de aislamiento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Clase de protección		III		
Protección contra inversiones de polaridad		sí		
Retardo a la disponibilidad	[s]	0,2		
Perro guardián integrado		sí		
Entradas/salidas				
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1		
Salidas				
Número total de salidas		2		
Señal de salida		señal de conmutación; señal analógica; (configurable)		
Alimentación		PNP/NPN		
Número de salidas digitales		2		
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)		
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2		
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250		
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	< 170		
Número de salidas analógicas		1		
Salida analógica de corriente	[mA]	4...20; (escalable 1:4)		
Carga máx.	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA		
Salida analógica de tensión	[V]	0...10; (escalable 1:4)		
Resistencia mín. de carga	[Ω]	2000		
Protección contra cortocircuitos		sí		
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada		
Resistente a sobrecargas		sí		
Rango de configuración / medición				
Rango de medición		-0,13...2,5 bar	-1,8...36,3 psi	-13...250 kPa
Punto de conmutación SP		-0,11...2,5 bar	-1,6...36,3 psi	-11...250 kPa
Punto de desconmutación rP		-0,12...2,49 bar	-1,7...36,2 psi	-12...249 kPa
Punto inicial analógico		-0,13...1,88 bar	-1,8...27,2 psi	-13...188 kPa
Punto final analógico		0,5...2,5 bar	7,3...36,3 psi	50...250 kPa
En intervalos de		0,01 bar	0,1 psi	1 kPa
Precisión / diferencias				
Repetibilidad	[% del margen]	< ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)		
Exactitud señal analógica	[% del margen]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)		

PI2056

Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P

Desvío de la linealidad [% del margen]		< ± 0,5; (Turn down 1:1)	
Desvío de la histéresis [% del margen]		< ± 0,1; (Turn down 1:1)	
Estabilidad a largo plazo [% del margen]		< ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)	
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K]		< ± 0,1; (0...80 °C)	
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K]		< ± 0,2; (0...80 °C)	
Tiempos de reacción			
Tiempo de respuesta	[ms]	< 3	
Atenuación del valor del proceso dAP	[s]	0...4	
Atenuación de la salida analógica dAA etapas	[s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2	
Tiempo de subida máx. de la salida analógica	[ms]	3	
Software / programación			
Opciones de parametrización		histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión; Atenuación; adaptación del valor indicado; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; punto cero; margen	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...100	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
Resistencia a choques		DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones		DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Datos mecánicos			
Materiales		inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM	
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4404 / 316L); céramica (99,9 % Al2 O3); PTFE	
Ciclos de presión mín.		100 millones	
Conexión de proceso		conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	2 x LED, rojo
		Indicación de funcionamiento	Visualización digital
		Valores de medición	Visualización digital
Unidad de indicación		bar; psi; kPa	

PI2056

Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P

Notas

Notas	La homologación 3A solamente es válida si para la instalación se utilizan adaptadores con homologación 3A.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado

Conexión









OUT1	Umbral de la salida
OUT2	Umbral de la salida Salida analógica