




Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-025-REZ01-MFRKG/US/ IP



- 1 pantalla alfanumérica 4 dígitos
- 2 LEDs de estado
- 3 Botón de programación



Características del producto			
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1		
Rango de medición	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
Conexión de proceso	Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)		
Campo de aplicación			
Sistema	Contactos dorados		
Aplicación	montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas		
Fluidos	Fluidos viscosos o pulverulentos; fluidos líquidos y gaseosos		
Temperatura del fluido [°C]	-20...200		
Presión de rotura mín.	150 bar	2175 psi	15 MPa
Resistencia a la presión	80 bar	1160 psi	8 MPa
Tipo de presión	presión relativa; vacío		



Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-025-REZ01-MFRKG/US/ /P

Datos eléctricos			
Resistencia de aislamiento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Clase de protección		III	
Protección contra inversiones de polaridad		sí	
Perro guardián integrado		sí	
2-Hilos			
Tensión de alimentación	[V]	20...32 DC	
Consumo de corriente	[mA]	3,6...21	
Retardo a la disponibilidad	[s]	1	
3 hilos			
Tensión de alimentación	[V]	18...32 DC	
Consumo de corriente	[mA]	< 45	
Retardo a la disponibilidad	[s]	0,5	
Entradas/salidas			
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1	
Salidas			
Número total de salidas		2	
Señal de salida		señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable)	
Alimentación		PNP/NPN	
Número de salidas digitales		2	
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)	
Número de salidas analógicas		1	
Salida analógica de corriente	[mA]	4...20, invertible; (escalable)	
Protección contra cortocircuitos		sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Resistente a sobrecargas		sí	
2-Hilos			
Carga máx.	[Ω]	300	
3 hilos			
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2	
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250	
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	125	
Carga máx.	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
Rango de configuración / medición			
Rango de medición		-1...25 bar	-14,4...362,7 psi
Punto de conmutación SP		-0,96...25 bar	-13,8...362,7 psi
Punto de desconmutación rP		-1...24,96 bar	-14,4...362,1 psi
			-0,1...2,5 MPa
			-0,096...2,5 MPa
			-0,1...2,496 MPa



Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-025-REZ01-MFRKG/US/ /P

Punto inicial analógico	-1...18,74 bar	-14,4...271,8 psi	-0,1...1,874 MPa
Punto final analógico	5,24...25 bar	76,2...362,7 psi	0,524...2,5 MPa
En intervalos de	0,02 bar	0,3 psi	0,002 MPa
Configuración de fábrica		SP1 = 6,24 bar	rP1 = 5,74 bar
		SP2 = 18,74 bar	rP2 = 18,24 bar
		ASP = 0,00 bar	AEP = 25,00 bar

Precisión / diferencias

Exactitud del punto de conmutación [% del margen]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)
Repetibilidad [% del margen]	< ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica [% del margen]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, linealidad, incluida histéresis y repetibilidad, configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)
Desvío de la linealidad [% del margen]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvío de la histéresis [% del margen]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo [% del margen]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K]	< ± 0,2; (0...200 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K]	< ± 0,15; (0...200 °C)

Tiempos de reacción

Atenuación del valor del proceso dAP [s]	0...30
Atenuación de la salida analógica dAA [s]	0,01...99,99

2-Hilos

Tiempo de respuesta de la salida analógica frente a una variación brusca [ms]	45
--	----

3 hilos

Tiempo mín. de respuesta de la salida de conmutación dAP [ms]	3
Tiempo de respuesta de la salida analógica frente a una variación brusca [ms]	7

Interfaces

Interfaz de comunicación	IO-Link
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link	1.0
Norma SDCI	IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002
Perfiles	sin perfil
Modo SIO	sí



Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-025-REZ01-MFRKG/US/ /P

Tipo de puerto maestro requerido	A	
Datos del proceso analógicos	1	
Datos del proceso binarios	2	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	2,3	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	102

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Nota sobre la temperatura ambiente	Temperatura del fluido: ≤ 160 °C
Temperatura ambiente [°C]	-25...65
Nota sobre la temperatura ambiente	Temperatura del fluido: ≤ 200 °C
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...100
Grado de protección	IP 67; IP 68; IP 69K

Homologaciones / pruebas

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años]	142	
Nota sobre la homologación	incluido certificado de calibración en 6 puntos gratuito.	

Datos mecánicos

Peso [g]	1066,3
Materiales	inox (1.4404 / 316L); 1.4435 (inox / 316L); PBT; PEI; PFA
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L)
Ciclos de presión mín.	10 millones
Conexión de proceso	Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	< 0,38 / -
Líquido de relleno para la transmisión de presión	NEOBEE (apto para la industria alimentaria, en conformidad con la FDA)
Diámetro de la membrana [mm]	34

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Unidad de indicación	LED, verde
	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Indicación de funcionamiento	pantalla alfanumérica, 4 dígitos
	Valores de medición	pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Unidad de indicación	bar; psi; MPa; % del margen	

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------




Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI-025-REZ01-MFRKG/US/ /P

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



OUT	Conexión para funcionamiento con 2 hilos : Salida analógica
OUT1	Conexión para funcionamiento con 3 hilos : Umbral de la salida IO-Link
OUT2	Umbral de la salida Salida analógica
	Identificación de colores según DIN EN 60947-5-2 Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco