




Sistema réflex

O6P-FNKG



- 1: Interruptor para la función de salida
2: potenciómetro para sensibilidad receptor situado en la lente superior
emisor situado en la lente inferior



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Sistema		Filtro de polarización
Principio de funcionamiento		Sistema réflex
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	12; ((24 V))
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	633
Salidas		
Alimentación		NPN
Función de salida		Modo luz / oscuridad; (a seleccionar)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos		sí



Sistema réflex

O6P-FNKG

Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Rango de detección			
Alcance con respecto a reflector		[m]	0,05...5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable			sí
Diámetro máx. del punto luminoso		[mm]	150
Dimensiones del punto luminoso en referencia a			con el alcance máximo
Filtro de polarización disponible			sí
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento		[°C]	-40...70
Humedad relativa del aire máx.		[%]	50; (70° C)
Grado de protección			IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF		[años]	683
Homologación UL		Número de homologación UL	E008
Datos mecánicos			
Peso		[g]	59,7
Carcasa			rectangular
Dimensiones		[mm]	35,4 x 13 x 21
Materiales			Carcasa: ABS; PPSU; Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la lente			PMMA
Orientación de la óptica			óptica lateral
Par de apriete		[Nm]	0,5
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
		Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas			
Notas		Tensión de trabajo "supply class 2" conforme a cULus	
Cantidad por pack		1 unid.	

O6P204




Sistema réflex

O6P-FNKG

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²


Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul

Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia



x: Distancia [mm]
y: Factor de exceso de ganancia