




Zelfbedraadbare connector female

SDOGX050ZDSFKPG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Uitvoering		L-gecodeerd
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 63 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	16
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	53,2
Afmetingen	[mm]	20 x 20 x 58
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukgiets, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E12672



Zelfbedraadbare connector female

SDOGX050ZDSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: 1,5...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 8...13 mm; max. 1,5 met adereindhulzen

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

