




RFID-tag

ID-TAG/R20X2,5/06



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-40...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	90; (testduur: 1 x 100 h)

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	2528
Geheugentype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...90
Beschermklasse	IP 68

Toelatingen / testen

Zendtoelating	ISO 15693
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	2,9
Wijze van montage	montage op niet-metalen oppervlakten; (kleven op vlakke wand)
Afmetingen [mm]	Ø 20 / L = 3
Materialen	PPA

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



RFID-tag

ID-TAG/R20X2,5/06

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110