




RFID-tag

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



montagegat Ø 4,0 x 3,7 mm



Toepassingsgebied

Montage	Montage op metalen en niet-metalen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-40...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	125

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	896
Geheugentype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...125
Beschermklasse	IP 68

Toelatingen / testen

Zendtoelating	ISO 15693
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	1,6
Wijze van montage	Montage op metalen en niet-metalen
Afmetingen [mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Materialen	PPA GF30; epoxyhars afgegoten

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	10 stuk
--------------------	---------

E80381



RFID-tag

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-