




RFID-tag

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



Toepassingsgebied

Bedrijfstemperatuur (actief) [°C]	-40...85
Piektemperatuur (passief) [°C]	50

Elektrische eigenschappen

Zendfrequentie [MHz]	13,56
Opslagruimte [bit]	896
Geheugentype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Aantal blokken	28
Blokgrootte [Byte]	4
Unique Identification Number (UID) [Byte]	8
RFID standaard	ISO 15693
Max. leescycli	onbegrensd
Max. schrijfcycli	100000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Opslagtemperatuur [°C]	-20...50

Toelatingen / testen

Zendtoelating	ISO 15693
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	514
Wijze van montage	montage op niet-metalen oppervlakten; (Zelfklevend)
Afmetingen [mm]	30 x 65 x 0,1
Materialen	PP; plakmiddel: HL2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	500 stuk
--------------------	----------



RFID-tag

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

Aanvullende informatie

Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130