

UGT508



Ultrasonic sensor

UGB01200O2OG/US



1 LEDs



Producteigenschappen

Schakelafstand	[mm]	80...1200; (object: 200 x 200 mm)
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 60,5

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname	[mA]	< 35
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Opwarmtijd	[s]	< 0,3
Frequentie omzetter	[kHz]	200

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge uitgangen: 1
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Synchronisatie ingang	nee
Multiplex ingang	nee

Uitgangen

Totaal aantal uitgangen		1
Aantal analoge uitgangen		1
Analoge uitgangsspanning	[V]	0...10
Min. weerstand last	[Ω]	3000
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja

Bereik

Schakelafstand	[mm]	80...1200; (object: 200 x 200 mm)
Dode zone	[mm]	80
Openingshoek cilindrisch	[°]	14; (±2)
Max. afwijking van de 90° openingshoek sensor / object	[°]	± 4

UGT508



Ultrasonic sensor

UGB01200020G/US

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurcompensatie		ja
Hysteresis [%]		< 1
Schakelpuntdrift [%]		-2,5...2,5
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [%]		< 1
Resolutie [mm]		2
N.B.	De aangeduide waarden worden bereikt na een opwarmtijd van minimaal 20 minuten	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-20...70
Opslagtemperatuur [°C]		-30...80
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	3 V
	EN 55011	klasse A
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm amplitude, oscillatieduur 5 min., 30 min. in iedere richting bij resonantie of 55 Hz
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten
MTTF [jaren]		211
UL-goedkeuring	Ta	-20...70 °C
	industriële voedingen	Class 2
	File nummer UL	E174191
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		79
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]		M18 x 1 / L = 60,5
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); Epoxy-glaskeramiek
Aandraaimoment [Nm]		50
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	echo	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2, roestvast staal	
Opmerkingen		
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Ultrasonic sensor


UGB01200020G/US

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; coding: A



Aansluiting



4: Teach



Diagrammen en curves



- 1: afstand
- 2: Bereik
- 3: inschakel- en uitschakelcurve
- 4: object 200 x 200 mm
- 5: 50 % van het target in het detectiegebied
- 6: schakelpunt