




Sensor de caudal con válvula de retención

SBY11BF0BPKG/US

Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa



Características del producto	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso	Rp 1
Campo de aplicación	
Fluidos	Fluidos líquidos; agua; soluciones de glicol; lubricantes
Temperatura del fluido [°C]	0...85
Resistencia a la presión [bar]	25
Resistencia a la presión [MPa]	2,5
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; (según SELV/PELV)
Consumo de corriente [mA]	< 15
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Salidas	
Número total de salidas	1
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	PNP



Sensor de caudal con válvula de retención

SBY11BF0BPKG/US

Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de configuración / medición

Rango de configuración [l/min]	5...100
--------------------------------	---------

Precisión / diferencias

Repetibilidad [% del valor final]	1
Histéresis [l/min]	3...6
Error de medición [% del valor final]	± 5

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta [s]	< 0,01
-------------------------	--------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-15...80
Grado de protección	IP 65; IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [años]		3318

Datos mecánicos

Peso [g]	1066,9
Materiales	latón con niquelado químico; PP; aluminio anodizado; PA
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4310 / 301L); inox (1.4301 / 304); PBT; latón con niquelado químico; PP; PPS; poliolefina; Junta tórica: FKM
Conexión de proceso	Rp 1
Ciclos de conmutación, mecánica	10 millones

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	Llave allen
-----------------------	-------------

Notas

Notas	atención no girar la tapa por encima del valor máximo del rango de configuración
	todos los datos son aplicables para agua (20 °C).
Notas	Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa

SBY346



Sensor de caudal con válvula de retención

SBY11BF0BPKG/US


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A




Conexión



Diagramas y curvas

Pérdida de carga



dP Pérdida de carga

Q cantidad de caudal