


Uniwersalny adapter procesowy

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 38 x 2 (FKM) zgodny z FDA
- 2 O-ring 36 x 3 (EPDM) zgodny z FDA
- 3 krawędź uszczelniająca
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

16

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
CiśnienioweMożliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi
zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu
musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.



Uniwersalny adapter procesowy

ADAPT UNI RD52

Dane mechaniczne	
Waga [g]	364,5
Materiały części w kontakcie z medium	stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) ; charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4
Podłączenie czujnika	G 1 Gwint wewnętrzny Aseptoflex Vario
Przyłącze procesowe	uniwersalny adapter procesowy Rd 52
Uszczelnienie	Uszczelka
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866	H4
Akcesoria	
Dostarczane elementy	O-ring: 24 x 2, EPDM, zgodny z FDA, E30054
	O-ring: 38 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, zgodny z FDA
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 24 x 2, FKM, zgodny z FDA, E30123
	pierścień uszczelniający, PEEK, zgodny z FDA, E30124
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.