




Detector de circulación de fluidos

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SI5000 + E40107
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1	
Conexión de proceso	1/2" NPT	
Campo de aplicación		
Fluidos	Fluidos líquidos	
Temperatura del fluido [°C]	-25...80	
Resistencia a la presión [bar]	30	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]	20...36 DC	
Consumo de corriente [mA]	< 45	
Protección contra inversiones de polaridad	sí	
Retardo a la disponibilidad [s]	< 20	
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1	
Salidas		
Número total de salidas	1	
Señal de salida	señal de conmutación	
Alimentación	PNP	



Detector de circulación de fluidos

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	400
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de configuración / medición

Rango de configuración [cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60

Precisión / diferencias

Gradiente de temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta [s]	1...10
-------------------------	--------

Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro
---------------------------------	---------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Materiales	PBT-GF20
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4305 / 303)
Conexión de proceso	1/2" NPT

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Función	11 x LED
-----------	---------	----------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



ST3614



Detector de circulación de fluidos

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

Conexión

