




Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OIH-HNKG/US/600MM

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 potencjometr



Cechy produktu

Rodzaj światła światło czerwone

Aplikacja

Konstrukcja Tłumienie tła

Zasada działania Czujnik dyfuzyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Pobór prądu [mA] 35

Klasa ochrony III

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak

Rodzaj światła światło czerwone

Długość fali [nm] 625

Wyjścia

Wykonanie elektryczne NPN

Funkcja wyjścia tryb światło-włącz

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200

Częstotliwość przełączania DC [Hz] 300


Zabezpieczenie przed zwarciami tak

Typ zabezpieczenia przed zwarciami impulsowe



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OIH-HNKG/US/600MM

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Zasięg [mm]	< 600; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)	
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm]	< 600	
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm]	< 596	
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm]	< 578	
Regulowany zasięg	nie	
Maks. średnica plamki światła [mm]	30	
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu	
Tłumienie tła: dostępne	tak	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	200,4	
Wymiary [mm]	64 x 43 x 38	
Opis gwintu	M30 x 1,5	
Materiał	cynk odlewany ciśnieniowo niklowany	
Materiał soczewki	PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętka zabezpieczająca: 1	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		
		

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OIH-HNKG/US/600MM

Podłączenie

