




RFID schrijf-/leeskop met CAN interface en CANopen protocol

DTMHF INRWCOUS03



Toepassingsgebied

Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Oekraïne; Brazilië
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de Europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	9...32 DC
Stroomopname [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Beschermklasse	III
Zendfrequentie [MHz]	13,56
RFID standaard	ISO 15693

Bereik

Afstand schrijf-/leeskop frontaal [mm]	200
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings [mm]	100
Afstand tot de ID-Tag [mm]	≤ 55

Interfaces

Communicatie interface	CAN
CAN	
Protocol	CANopen

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Opslagtemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 67; IP 69K

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz



RFID schrijf-/leeskop met CAN interface en CANopen protocol

DTMHF INRWCOUS03

MTTF	[jaren]	475
------	---------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	175,15
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Schroefdraadtype		M30 x 1,5
Materialen		behuizing: roestvast staal; actieve vlak: PPS; LED-venster: PEI

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	Preoperational Mode	1 x LED, groen brand
	Operational Mode	1 x LED, groen knippert
	fouten	1 x LED, rood knippert
	TAG-communicatie	1 x LED, geel brand

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



1	niet in gebruik
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L