


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-M6



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

200

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

62,1

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Diameter sensorkop

[mm]

7

Lengte sensorkop

[mm]

45



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-M6

Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		①
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Toebehoren		
Leveringsomvang		zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
		tandwielen: 2
		Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk