


Montageset voor optische sensoren

O6 CLAMP BRACKET 12 MM



Toepassingsgebied

Uitvoering	klemcilinderbevestiging
------------	-------------------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	105,8
Wijze van montage	Rondprofiel; (Ø 12 mm)
Afmetingen [mm]	30,8 x 3 x 48,4
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Toebehoren

Leveringsomvang	cilindrische schroeven: 2 x M3 x 14
	Klemcilinder
	cilindrische schroef
	Moer: M4

E21275



Montageset voor optische sensoren

O6 CLAMP BRACKET 12 MM

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------