




Inlasadapter voor processensoren

ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER



1 Metaal op metaal afdichting

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	50
Verwijzing van drukbestendigheid		voor de verbinding sensor - adapter
MAWP (bij applicaties volgens CRN)	[bar]	75

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	190
Materialen		1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde		G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting		Inlasadapter Ø 45 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------