




Caixa separadora

ZDO6H057MSS0005H09



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)

Classe de proteção

II

Corrente de carga máx. por módulo/ranhura

[A]

4

Corrente máx. de carga total

[A]

12

Saídas

Conceção elétrica

PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Temperatura ambiente (em movimento)

[°C]

-5...60



Caixa separadora

ZDO6H057MSS0005H09

Proteção	IP 67; IP 68
----------	--------------

Testes/aprovações

Aprovação UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso	[g]	530,6
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 100
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	6 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios

Items fornecidos	Tampas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 6

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - slot


Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm



Caixa separadora

ZDO6H057MSS0005H09

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo