




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H15



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)

Classe de proteção

II

Corrente de carga máx. por módulo/ranhura

[A]

4

Corrente máx. de carga total

[A]

12

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Temperatura ambiente (em movimento)

[°C]

-5...60

Proteção

IP 67; IP 68



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H15

Dados mecânicos		
Peso	[g]	1332
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 100
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.
	Torção máxima permitida	máximo 30 °/m
Acessórios		
Items fornecidos	Tampas de proteção: 2	
	etiquetas de identificação: 6	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
conexão elétrica - slot		
Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm		



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H15

Conexão

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo