


Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60



Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09

Proteção	IP 67; IP 68
----------	--------------

Dados mecânicos

Peso	[g]	1034	
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiais		PA	
Material do invólucro		PA	
Quantidade de slots do distribuidor central		6	
Versão do conector		M12	
Adequação para calhas articuladas		sim	
Adequação para calhas articuladas		Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
		Número máximo de dobras	> 2 Mio.

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	6 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios

Items fornecidos	Tampas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 6

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm






Caixa separadora

ZDO6H057MSS0010H09

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo