




Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0010H15



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60



Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0010H15

Proteção	IP 67; IP 68
----------	--------------

Dados mecânicos

Peso	[g]	1340
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 100
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	12 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios

Itens fornecidos	Tampas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 6

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot


Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm



Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0010H15

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo