




Caixa separadora

ZDO4F035MSS0010H10



Aplicação		
Característica especial		Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	2
Corrente máx. de carga total	[A]	6
Saídas		
Conceção elétrica		PNP
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	650
Materiais		PBT-GF20; latão niquelado



Caixa separadora

ZDO4F035MSS0010H10

Material do invólucro	PBT-GF 20 / latão, niquelado	
Quantidade de slots do distribuidor central	4	
Versão do conector	M8	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	4 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios

Acessórios (opcional)	tampa de proteção: M8, E73005
	Adaptador de suporte para trilhos:, E73006

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado






Caixa separadora

ZDO4F035MSS0010H10

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo