




IO-Link Bluetooth-adapter

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW



Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Applikasjon	visning av alle prosessverdier for sensorene som er tilkoblet samme master; enhetsinstallasjon og diagnose; parameterinnstilling og analyse av enheter; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1
Radiogodkjenning for	EU/RED; Australia; USA; New Zealand; Canada; Japan; Brasil; Kina; Sør-Afrika; Argentina; Singapore; Mexico; Malaysia; Vietnam; Chile; Thailand; Taiwan; Sør-Korea; India; Namibia; Indonesia
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	for IO-Link-kommunikasjon < 0,3; Bluetooth < 1

IO-Link Device

Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	< 0,30
----------------------------	-----	--------

Programvare / programmering

Alternativer for parameterinnstilling	prosessverdiregistrering
---------------------------------------	--------------------------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link; Bluetooth
-------------------------------	--------------------



IO-Link Bluetooth-adapter

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW


Støttede DeviceIDs		Type drift	DeviceID
		IO-Link Device	1313
Bluetooth			
Transmisjonstandard		BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1	
Frekvensbånd		2,4 - 2,482 GHz	
Overføringsstrøm [mW]		10,00; (10 dBm)	
Rekkevidde		typ. 20 m	
IO-Link Device			
Overføringstype		COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Links fordeler		1.1	
SDCI standard		IEC 61131-9	
Profiler		Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100)	
Nødvendig hovedporttype		A	
Min. prosess syklus tid [ms]		2,30	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...60,00	
Lagringstemperatur [°C]		-40,00...70,00	
Beskyttelse		IP 67; IP 69K	
Tester/godkjenninger			
EMC		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	i en lukket metalltank
Støtmotstand		DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand		DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF [ANN]		281,00	
UI godkjenning		Kapslingstype	Type 1
		strømforsyning	Low Voltage / Limited Energy
		Filnummer UL	E205959
Mekaniske data			
Vekt [g]		94,00	
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; Forsegling: FKM;	
Displayer/driftselementer			
Display		drift Bluetooth feil	1 x LED, tre-farge
Merknader			
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling			
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte			



IO-Link Bluetooth-adapter

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

Tilkobling



Farger til DIN EN 60947-5-2

Lederfarger :

BK =

svart

BN =

brun

BU =

blå