




Forbindelseskabel

VDOGE050VAS0,25P05STGE050VAS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Design	strømkabel, L-kodet
Applikasjon	Bruk i hygieniske bruksområder og i mat- og drikkevareindustrien
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	63,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	16,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Lagringsfuktighet	[%]	10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vekt	[g]	107,20
Støpt kroppsmateriale		PP
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale		EPDM

EVF621



Forbindelseskabel

VDOGE050VAS0,25P05STGE050VAS

Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,25 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;

Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilkobling - 2

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte;

Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm

