




Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS-Module 2BI 2LO

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2398

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 LED
- 3 przycisk 2 normalnie otwarte / kolor zielony
- 4 przycisk 1 normalnie zamknięte / kolor czerwony



Aplikacja		
Aplikacja	montaż obiektowy	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	55
Wejścia		
Zasilanie wejść	AS-i	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.1	



Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS-Module 2BI 2LO

Rozszerzony tryb adresowania	tak				
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	B				
AS-i_ID_kod [hex]	A.E				
Certyfikat AS-i	49203				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	przycisk	-	-	1	2

Dane mechaniczne

Waga [g]	97
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Narzędzie do usuwania osłon:, E70206
------------------------	--------------------------------------

Uwagi

Uwagi	Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.
	Obudowa i przyciski można oznakować.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: