

E11806




Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0010C08

Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.

Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; styki pozłacane; kabel ekranowany	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Klasa ochrony	III	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona	IP 67	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	682,5
Wymiary	[mm]	28 x 15 x 38
Materiał	PUR	
Odlewany materiał obudowy	PUR	
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Przewód z gniazdem

ADOAH080MSS0010C08

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 6,2 mm, ekranowany; 8 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: miedź, niklowana; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



Podłączenie



Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
PK =	różowy
OG =	kolor pomarańczowy
VT =	fiolet
WH =	biały
screen =	ekran