


Chłodnice i obudowy ochronne do dalmierzy

COOLING BOX O1D



Aplikacja

Wykonanie

obudowa ochronna z aktywnym systemem chłodzenia dla typów O1D

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-10...180

Dane mechaniczne

Waga [g]

1270,5

Wymiary [mm]

112 x 70 x 108

Materiał

obudowa: aluminium bezbarwne anodowane; osłona: aluminium anodowany (czarny);
 Ramka frontowa: aluminium anodowany (czarny); szybka przednia: szkło pławione;
 Dławik kablowy: mosiądz niklowany; dysza: mosiądz niklowany; uszczelnienie: FKM

E21248



Chłodnice i obudowy ochronne do dalmierzy

COOLING BOX O1D

Akcesoria

Dostarczane elementy

Śruba imbusowa: 2 x M4 x 45

Nakrętka heksagonalna: 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Diagramy i grafiki