


KT5005



Sensor tátil capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	Ø 100 / L = 11

Aplicação

Princípio de funcionamento	estático
----------------------------	----------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	12...30 DC
Consumo de corrente [mA]	30
Classe de proteção	III

KT5005



Sensor tátil capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Proteção contra inversão de polaridade	sim	
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	500	
Saídas		
Conceção elétrica	PNP	
Função de saída	normalmente aberto	
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200	
Proteção contra curto-circuito	sim	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Tempos de resposta		
Tempo de resposta [ms]	35	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-40...85	
Proteção	IP 67; IP 69K; (na parte frontal)	
Testes/aprovações		
MTTF [anos]	394	
Dados mecânicos		
Peso [g]	158,5	
Dimensões [mm]	Ø 100 / L = 11	
Materiais	superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV transparente; invólucro: PC/ABS preto; Anel de cobertura: PC/ABS verde	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	8 x LED, vermelho
	em funcionamento	8 x LED, verde
Acessórios		
Acessórios (opcional)	Anel de cobertura em diferentes cores	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

KT5005



Sensor tátil capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR

Conexão



1	castanho
3	azul
4	preto