

Sonda hydrostatyczna

SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1				
Zakres pomiarowy	0...0,6 bar	0...600 mbar	0...8,7 psi	0...240,9 inH2O	0...60 kPa

Aplikacja

Wykonanie	z kapilarą do kompensacji ciśnienia		
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych		
Media	Ciecze		
Temperatura medium [°C]	-10...85		
Minimalne ciśnienie niszczące	4 bar	58 psi	400 kPa
Wytrzymałość na ciśnienie	3 bar	43,5 psi	300 kPa
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne		

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Zasada pomiaru	hydrostatyczna

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	-----------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20
Maks. obciążenie [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	0...0,6 bar	0...600 mbar	0...8,7 psi	0...240,9 inH2O	0...60 kPa
------------------	-------------	--------------	-------------	-----------------	------------

Dokładność / odchylenie


Powtarzalność [% zakresu]	< 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu]	< 0,25 (BFSL) / 0,5; (łącznie z błędami nieliniowości, zera i zakresu)
Odchylenie liniowości [% zakresu]	< 0,2 (BFSL)
Stabilność długotrwała	< 0,2; (na rok)



Sonda hydrostatyczna

SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE

[% zakresu]	
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego	$< \pm 0,2; (0...50\text{ }^{\circ}\text{C})$
[% na zakres 10 K]	
Współczynnik temperaturowy zakresu	$< \pm 0,2; (0...50\text{ }^{\circ}\text{C})$
[% na zakres 10 K]	
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia	$^{\circ}\text{C}$ -10...85
Temperatura składowania	$^{\circ}\text{C}$ -30...80
Ochrona	IP 68
Testy / dopuszczenia	
MTTF	[lata] 403
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne	
Waga	[g] 1019,75
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti); PA
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm	
Podłączenie	



1: Ekran podłączony do obudowy
 Kolory żył :
 BN = brązowy
 GN = kolor zielony